

Luftreiniger LR 130 Hepa



Der Luftreiniger LR 130 Hepa filtert Viren und Bakterien sowie Gerüche und Gase zuverlässig aus der Raumluf. Mit dem integrierten Hepa-Filter eignet sich der Luftreiniger auch für den Einsatz gegen Corona-Viren.

Neben dem Hepa-Filter kommt noch ein Silber-Ionen-Filter zum Einsatz, was Ihnen zusätzliche Sicherheit im Kampf gegen Viren und Bakterien bietet.

Das Gerät ist für die Decken- und Wandmontage gleichermaßen geeignet. Mit dem optionalen Standfuß lässt sich der Luftreiniger perfekt als Standluftreiniger betreiben. Die integrierten Filter sorgen für eine lange Standzeit und hohe Effizienz. Für größere Räume empfehlen wir das Modell LR 230 Hepa.



Abmessungen LR 130 Hepa

L x B x H	630 x 620 x 290 mm
Einbauhöhe	210 mm
Gewicht (netto)	16,5 kg

Technische Spezifikationen

Eigenschaften	
Material Gehäuse	ABS
Farbe	Offwhite / Schwarz / benutzerdefinierte Farbe auf Anfrage bei großen Bestellungen
Netzanschlusskabel	3 m (0,6 m intern, 2,4 m extern)
Stecker	Standard mit F-Stecker
Ventilatorgeschwindigkeit	Manueller Betrieb 8 Stufen / Automatischer Betrieb 6 Stufen
Montage	<ul style="list-style-type: none"> Wand und Decke (Anbau und Einbau) freistehend Auf Standfuß
Bedienung	Mit beiliegender IR-Fernbedienung oder mit der Taste ► am Gerät
Sensoren	Bewegungssensor (standard) Gassensor (optional) Staubsensor (optional)
Software	Verschiedene Benutzereinstellungen, einschließlich Timer-Funktion mit der Möglichkeit die Luftgeschwindigkeit und Laufzeiten zu programmieren
Leistung	
Bereich	197 m ³
Kapazität	maximal 348 m ³ / Stunde
Ventilator Kapazität	1300 m ³ / Stunde
Schallpegel	40 - 62,5 dB (A)
Elektrische Daten	
Anschluss	230V/1~/50Hz
Verbrauch Luftreiniger	175 W
Filter und Wartung	
Vorfilter	1 Vorfilter (austauschbar)
Filter	1 Filter HM Blue Hepa (austauschbar)
Nachfilter AC2	1 Nachfilter Aktivkohle Plus (austauschbar)
Nachfilter SI	1 Nachfilter SI-Silberionenfilter (austauschbar)
Erhältliche Optionen/Zubehör	
Standfuß	NiedrigerStandfuß
Freebreeze Duftpatrone	2 Stück

Luftreiniger LR 130 Hepa



Montage-Varianten

